



## DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze, IC830, Stechbreite w: 12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	274149 12
GTIN	7291075316568
Artikelklasse	26H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positiver Spanformer. Weicher Schnitt.

#### Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

### Technische Beschreibung

INSL	14 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/U
CWTOL	0,08 mm
Stechbreite w	12 mm
Eckenradius R	1,2 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Herstellerbezeichnung	TIGER 1212Y-IQ IC830

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC830
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen