

**DOVEIQGRIP TIGER-IQ Schneideinsätze, IC808, Stechbreite w: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274148 12
GTIN	7291075316490
Artikelklasse	26H

Beschreibung**Ausführung:**

Y-Spanbrecher für allgemeine Stechbearbeitung. Positiver Spanformer. Weicher Schnitt.

Verwendung:

Zum Außenstechen für hohe Zerspanvolumina.

Technische Beschreibung

RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/U
INSL	14 mm
Eckenradius R	1,2 mm
CWTOL	0,08 mm
Stechbreite w	12 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Herstellerbezeichnung	TIGER 1212Y-IQ IC808

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Schneidstoff	HM
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	UNI
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	Y
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 180 m/min
Sorte	IC808
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen