



XNMU 043010HP, IC5820, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	221214 S
GTIN	7291075393453
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p,max} = 0,8$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z	0,4 mm
Programmierradius bei $a_{p,max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Typ	S
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 043010HP
Geometrie	HP
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310HP IC5820

Sorte	IC5820
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	35 m/min	S
Inconel	geeignet	35 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		