



XNMU 040310T, IC830, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Artikelklasse	19A

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,6 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Programmierradius bei $a_{p\max}$	1,8 mm
Typ	ST1400
Serie	LOGIQ4FEED
Vorschub f_z	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNMU 040310T
Geometrie	T
Herstellerbezeichnung	FFX4 XNMU 040310T IC830

Sorte	IC830
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		