

**TDKT 1505PDR, IC808, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	226560 ST900
GTIN	7291075312713
Artikelklasse	19A

**Beschreibung****Ausführung:**

Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$ .

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

**Technische Beschreibung**

Serie	HELI3MILL
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub $f_z$	0,25 mm
Typ	ST900
ISO-Code Wendeschneidplatte	TDKT 1505PDR
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Geometrie	PDR

Herstellerbezeichnung	HM390 TDKT 1505PDR IC808
Sorte	IC808
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	240 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	220 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		