

Garant**Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt, eingestelltes Drehmoment: 3,0N·m**

Bestelldaten

Bestellnummer	211750 3,0
GTIN	4045197594501
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff. Das Drehmoment ist fest eingestellt. Aufnahme mit Dauermagneten.

Funktion:

Wird das Drehmoment erreicht, löst der Schraubendreher **hör- und fühlbar** aus. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

In Verbindung mit **1/4 Zoll-Bits** mit **C 6,3-** oder **E 6,3-Schaft**, z.B. **Torx Plus®-Bit** Nr. **674252**. Ideal zum exakten Befestigen von Wendeschneidplatten nach vorgegebenem Anzugsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Auslieferung erfolgt **ohne** Bit.

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Technische Beschreibung

Klingenlänge	50 mm
eingestelltes Drehmoment	3 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	±10 %
Bit-Aufnahme	D 6,3
Bit-Aufnahme	F 6,3
Messverfahren	Drehmoment
Feedback	auslösend
Ablesung umschaltbar	Nm
Einstellung des Auslösewertes	voreingestellt
Norm	DIN EN ISO 6789
Gesamtlänge L	107 mm
Verstellbarkeit Auslösewert	nicht verstellbar
Auslöseprinzip	mechanische Langwegauslösung
Anschlussform	Bitaufnahme 1/4 Zoll
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Daten protokollierbar	nein
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Messtechnik	mechanisch
Produktart	Drehmomentschraubendreher

Zubehör

„TQ-Station“ – Aufbewahrungsstation für Drehmoment-Schraubendreher

659964