



UV-FORM - Arbeitsleuchte mit UV-Licht



Bestelldaten

Bestellnummer	081565 UV-FORM
GTIN	5708997354087
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

UV-FORM - Die Leistungsstärkste UV-Lampe auf dem Markt. UV-FORM ist eine neue AKKU - LED-Arbeitslampe mit kräftigem, oberem 1,5 W UV-Spotlicht. Die UV-Form ist auch mit dem neuen COB LED-Streifen für eine einmalige kräftige und völlig gleichmäßige Ausleuchtung versehen. Kurz gesagt bekommen Sie eine unentbehrliche Universalarbeitslampe und UV-Untersuchungslampe in einer und brauchen außerdem keine Speziallampen für UV-Detektion. Das ultraviolette Licht wird für Lecksuche an Klimaanlage mittels Spurenelementen eingesetzt. Oder für Lecksuche an großen, komplexen Kühl- /Gefrieranlagen, Prozesskühlssystemen, Wärmepumpen usw. Der FLEXible Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar und die Lampe wird mit einem starken eingebauten Magnet und einem drehbaren robusten Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel geliefert.

Technische Beschreibung

Leuchtmittel	COB LED
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	3,7 V
Akkuart	Lithium-Ion

Datenblatt

Akkukapazität	1,6 Ah
IP-Schutzart	IP 20
Produktart	Arbeitsleuchte