



## Stiftleuchte WORK PEN 200 R, Typ: WORK-PEN



### Bestelldaten

Bestellnummer	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Artikelklasse	08C

### Beschreibung

#### Ausführung:

**200 Lumen AKKU-LED-Stiftleuchte** mit **stufenlose Dimmfunktion** und **eingebauten Magneten**. **WORK PEN 200 R** ist eine **AKKU-Stiftleuchte** und Teil der aktualisierten FLASHLIGHT Produktpalette. Die perfekte Arbeitsleuchte für professionelle Inspektionsaufgaben - immer zur Hand!

Die LED Stiftlampe bietet extrem **leistungsstarke** Ausleuchtung sowohl von dem Lampenkopf (bis zu 200 Lumen) als auch von dem Spotlicht oben, das für eine so kleine Stiftleuchte mit erstaunlichen **150 Lumen** aufleuchtet. Und der seitlich angebrachte Knopfschalter ermöglicht mühelose Einhandbedienung.

Die Leuchte ist auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von **10 %** bis **100 %** versehen, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. Die robuste Aluminiumkonstruktion bietet einen **angenehmen Griff** und das **schlanke** und kompakte Design ermöglicht Zugang zu den unzugänglichsten und engsten Stellen.

**WORK PEN 200 R** wird mit eingebauten **Magneten im Clip** und unten auf der Leuchte für Aufhängung oder Aufbewahrung geliefert. Das bedeutet erhöhte FLEXibilität und leichte Platzierung der Leuchte, wenn beide Hände für die Arbeitsaufgabe frei sein müssen.

Die Stiftleuchte wird einfach mit **USB-Kabel aufgeladen** und dadurch erübrigt sich das störende, zeitraubende Austauschen der AKKU s. Die **Batterieanzeige** vorne zeigt den Ladezustand an. Mit Halteclip für die Brusttasche.

**Das WORK PEN 200 R Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent geschützt.**

**Der WORK PEN 200 R wird ohne Netzteil und Ladekabel ausgeliefert.**

**Funktion:**

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 2,5$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

---

## Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtdauer	10 h
IP-Schutzart	IP 30
Abstrahlwinkel	105 Grad
Lichtstrom	20 - 200 lm
Leuchtmittel	LED-Modul
Farbtemperatur	6000 K
Akkuspannung	3,7 V
Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkukapazität	0,75 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Produktart	Inspektionsleuchte