

Garant**Scheibenfräser mit Bund Breite $a_p = 10$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	218566 160
GTIN	4045197530400
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. IP15** verwenden.

Scheibenfräser bis $\varnothing D = 200$ mm besorgbar.

Technische Beschreibung

Schneiden- $\varnothing D_c$	160 mm
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	8
Aufnahmebohrungs- \varnothing	40 mm
Gesamtlänge L_{ges}	50 mm

Kragen-Ø d ₁	70 mm
maximale Einschnitttiefe a _{e max}	41,2 mm
passende Wendeschneidplatte	SNHX
Anzahl Wendeschneidplatten	16
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
ISO-Code Wendeschneidplatte	SN.. 1205
Wendeplattenschrauben-Set	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart	Scheibenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,2 N·m	211750 2,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219983
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP