

**HEDI****Kabeltrommel Kunststoff, Typ: 40B****Bestelldaten**

Bestellnummer	081125 40B
GTIN	4003644002320
Artikelklasse	08B

**Beschreibung****Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. PU-Panzerkabel Plus. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07BQ-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Panzerkabel

Kabellänge: 40 m

Anzahl Steckdosen: 3

## Technische Beschreibung

Kabelaufbau	3G1,5
Netzspannung	250 V
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabellänge	40 m
Material Kabel	Panzerkabel
Typ	40B
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Steckdosen	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel