



Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, Anzahl Steckdosen:



Bestelldaten

Bestellnummer	081168
GTIN	4007123251490
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.

Hochbruchfestes Gehäuse mit Kabeleingang gegenüber dem geschützt platziertem Schalter für einfache Bedienung sowie mit zusätzlicher Aufhängevorrichtung.

Der **Überspannungsschutz** (13000 A) verhindert den Ausfall angeschlossener Geräte nach schädlichen Überspannungen.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**

Kabellänge: 2,5 m

Technische Beschreibung

passend für Länder	F; B; PL; CZ
Nennleistung abgerollt	3500 W
Ein-/Aus-Schalter	ja
garantierter Überspannungsschutz bis	13000 A
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Anzahl Steckdosen	8
Länge Leiste	630 mm
Kabelaufbau	3G1,5
Kabelklasse	H05VV-F

Kabellänge	2,5 m
Produktart	Steckdosenleiste