

SONO  SWISS[®]**Modulares Ultraschall-Reinigungsgerät MOD, Fassungsvermögen: 60l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082922 60
GTIN	2050001940162
Artikelklasse	04E

Beschreibung**Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Modulare Geräte mit Multifrequenztechnik. Wannen aus Duplex-Edelstahl durch Ölabscheider, Pumpenfiltration und zusätzlichen Seitenschall aufrüstbar. Erweiterung durch Spülgerät und oder Heißlufttrockner möglich.

- **Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuubläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.**
- **Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe „Powerclean“ zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.**
- **Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.**
- **Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.**

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Geräte-Länge: 725 mm

Geräte-Breite: 562 mm

Geräte-Höhe: 850 mm

Länge Einsatzkorb: 460 mm

Breite Einsatzkorb: 275 mm

Reinigungsbecken Höhe: 240 mm

Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Höhe	240 mm
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	ja
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	ja
Ultraschall-Spitzenleistung	3200 W
Heizleistung	1700 W
Geräte-Breite	562 mm
Geräte-Länge	725 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	ja
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	ja
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	60 l
Ablauf Anschlussweite	1 Zoll
Reinigungsbecken Länge	510 mm
Geräte-Höhe	850 mm
Gewicht	60 kg
Reinigungsbecken Breite	350 mm
Breite Einsatzkorb	275 mm
Leistungsaufnahme	2510 W
Nennspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge Einsatzkorb	460 mm

Nenninhalt	50 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

Zubehör

Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 2,5	082936 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10	082936 10
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T1	082930 T1
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10	082939 10
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25	082933 25
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2	082930 T2
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 2,5	082937 2,5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 60	082926 60
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 25	082931 25
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5	082930 T5
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 10	082937 10
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T6	082930 T6

Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10	082938 10
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Deckel Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 60	082927 60
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4	082930 T4
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T3	082930 T3
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1