

HEDI**Kabeltrommel Stahlblech, Typ: 40N****Bestelldaten**

Bestellnummer	081105 40N
GTIN	4003644004744
Artikelklasse	08B

Beschreibung**Ausführung:**

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet. Mit selbstschließenden Deckeln. Für den **ständigen** Einsatz im Freien. Entspricht DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 1$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 1 (K1) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Neopren

Kabellänge: 40 m

Anzahl Steckdosen: 3

Technische Beschreibung

Kabellänge	40 m
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelaufbau	3G1,5
Material Kabel	Neopren
Netzspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 44
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 1 (K1) nach BGI
Werkstoff Gehäuse	Stahlblech
Anzahl Steckdosen	3
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel