

# Yale

**Universal-Zylinder YS, Druckkraft / Hub (t / mm): 15/350**



## Bestelldaten

Bestellnummer 086060 15/350

GTIN 4025092150194

Artikelklasse 08Y

## Beschreibung

### Ausführung:

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der **metrischen Normreihe**, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. **100 %**

**Kompatibilität** zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Die Universal-Zylinder zeichnen sich durch extrem **gute Seitenlastverträglichkeit** aus, sie verfügen über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss mit Schnellkupplung.

### Verwendung:

Für alle Druckarbeiten, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt. Ideal für den Einsatz in Vorrichtungen und Werkstattpressen durch serienmäßige metrische Befestigungsgewinde. **In allen Lagen einsetzbar.**

### Lieferumfang:

Inklusive Druck-Anschluss 3/8-NPT. Die Lieferung erfolgt betriebsfertig inklusive Kupplungsmuffe, gehärtetem Stahl-Druckstück (Stempel) und Befestigungsgewinde **ohne** Anschlussleitungen und Adapter.

### Hinweis:

**Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.**

Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.

## Technische Beschreibung

Ölvolumen 744 ml

Hubhöhe	350 mm
Baulänge eingefahren	472 mm
maximale Druckkraft	150 kN
Zylinder Außen-Ø	67 mm
Gewicht	10 kg
Produktart	Hydraulik-Zylinder

## Zubehör

Hydraulik-Handpumpe HPS Anzahl Stufen / Tankvolumen 2/0,7 l	086050 2/0,7
Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung Länge 3 m	086081 3
Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung Länge 6 m	086081 6
Hydraulik-Handpumpe HPS Anzahl Stufen / Tankvolumen 2/4 l	086050 2/4
Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung Länge 1 m	086081 1
Hydraulik-Handpumpe HPS Anzahl Stufen / Tankvolumen 1/0,7 l	086050 1/0,7
Hydraulik-Handpumpe HPS Anzahl Stufen / Tankvolumen 2/2 l	086050 2/2
Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung Länge 2 m	086081 2