



## Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,06mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	478740 0,06
GTIN	4067263105275
Artikelklasse	42H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

**Messing** – Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

#### Verwendung:

**Einrichten** von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.:

### Technische Beschreibung

Dicke	0,06 mm
Fehlergrenze	±4 µm
Werkstoff	Messing
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	Messing

Produktart

Folienband