



Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,07mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478740 0,07
GTIN	4067263105282
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

Messing – Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.:

Technische Beschreibung

Werkstoff	Messing
Fehlergrenze	±4 µm
Dicke	0,07 mm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	Messing

Produktart

Folienband