

**Folienband 150×2500 mm, Messing, Dicke: 0,02mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	478740 0,02
GTIN	4067263105244
Artikelklasse	42H

**Beschreibung****Ausführung:**

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

**Messing** – Werkstoff-Nr. CuZn 37 (CW508L), hartgewalzt, blanke Oberfläche.

**Verwendung:**

**Einrichten** von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.:

**Technische Beschreibung**

Dicke	0,02 mm
Werkstoff	Messing
Fehlergrenze	±1,5 µm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	Messing

Produktart

Folienband