



Folienband 150×2500 mm, nichtrostender Stahl, Dicke: 0,06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	478720 0,06
GTIN	4067263105367
Artikelklasse	42H

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.

Rostfrei – rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; **Justieren** von Apparaten; **Ausgleichen** von Toleranzen; **Unterlegen** an Vorrichtungen; **Ausrichten** von Maschinen; **Einrichten** von Formen; **Einstellen** des Lagerspieles; **Anpassen** von Aggregaten; **Nachstellen** von Schermessern; **Ausrichten** von Werkstücken etc.

Technische Beschreibung

Werkstoff	rost- und säurebeständiger Edelstahl
Fehlergrenze	±3 µm
Dicke	0,06 mm
Folienlänge	2500 mm
Folienbreite	150 mm
Produktnamensattribut	nichtrostender Stahl

Produktart

Folienband