



LED Stirnleuchte mit Akku, Typ: HF8R-WORK



Bestelldaten

Bestellnummer	081391 HF8R-WORK
GTIN	4058205031967
Artikelklasse	04B

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke LED-Stirnleuchten für den professionellen Einsatz.

- **Schwenkbarer Kopf und stufenlose Fokusfunktion.**
- **Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen.**
- **Auswechselbares, waschbares Stirnband.**
- **Ledlenser Connecting System als einheitliche Schnittstelle ermöglicht einfache Kopplung mit umfangreichem Zubehörsortiment.**

Funktion:

IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	3,7 V
Akkukapazität	3,7 Ah
Lichtstrom Stufe 2	20 lm
Leuchtweite	210 m
Anzahl enthaltener Akkus	1
Leuchtdauer	3 - 10 h

Advanced Focus System (AFS)	ja
Leuchtdauer Stufe 2	90 h
Gewicht	198 g
Beleuchtung dimmbar	ja
Farbe Gehäuse	schwarz
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Herstellerbezeichnung	HF8R WORK
wiederaufladbar	ja
IP-Schutzart	IP 68
Lichtstrom	300 - 900 lm
Lichtstrom Boost	1600 lm
Produktart	Stirnleuchte