

## HEDI

### Kabeltrommel Kunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 25V



#### Bestelldaten

Bestellnummer	081127 25V
GTIN	4003644015351
Artikelklasse	08B

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität „Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ**. Für den Einsatz in trockener Umgebung.

##### Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

IP-Schutzart: IP 20

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05VV-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: PVC rot

Kabellänge: 25 m

Anzahl Steckdosen: 4

#### Technische Beschreibung

Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Kabellänge	25 m
Netzspannung	250 V
Kabelklasse	H05VV-F
Kabelaufbau	3G1,5
Typ	25V
Material Kabel	PVC rot
IP-Schutzart	IP 20
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Anzahl Steckdosen	4
Energieversorgung	Netzbetrieben
Diagnosesystem vorhanden	nein
Produktart	Kabeltrommel