

 Mahr

## Digitaler Messschieber MarCal mit Messspitzen, Messbereich: 800mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 415320 800    |
| GTIN          | 4059192064761 |
| Artikelklasse | 43A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Direkte Ablesung über klar erkennbare, große Digitalanzeige. Messflächen feinstgeläppt.**

Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498940.

### Technische Beschreibung

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Messbereich       | 0 - 800 mm        |
| Ablesung          | 0,0005 Zoll       |
| Innenmessansatz-Ø | 20 mm             |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| Fehlergrenze      | 0,05 mm           |
| Kalibrierung      | A1                |
| Schnabellänge     | 150 mm            |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Ablesung                                 | 0,01 mm                    |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                  |
| IP-Schutzart                             | IP 65                      |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                          |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032              |
| Norm                                     | Werksnorm                  |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle          |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle       |
| Schnittstelle                            | Digimatic-Schnittstelle    |
| Messwertsicherung                        | MAHR Reference-Lock-System |
| Messtechnik                              | digital                    |
| Werkstoff                                | Edelstahl, INOX            |
| alle Teile                               | gehärtet                   |
| Verpackung                               | stabile Box                |
| Produktart                               | Werkstattmessschieber      |

## Dienstleistungen

|   |             |
|---|-------------|
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 1000 mm       | 021000 1000 |
| DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 1000 mm | 021010 1000 |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ D2     | 498940 D2     |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ USB2   | 498940 USB2   |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Anschlusskabelsimplex mit Datataste Typ R2     | 498940 R2     |