brennenstuhl®

Steckdosenleiste IP44, Anzahl Steckdosen:

Bestelldaten

Bestellnummer	081169
GTIN	4007123647576
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter und 45° gedrehten Steckdosensockeln. 3500 W (16 A) Nennleistung.
Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und Dichtringen.
Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit stabilem Aufhängebügel.
Mit Steckdosen für die **Länder F, B, PL und CZ.**
Funktion:
IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ∅ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.
Kabellänge: 2 m
IP-Schutzart: IP 44

Technische Beschreibung

Ein-/Aus-Schalter	ja
passend für Länder	F; B; PL; CZ
Nennleistung abgerollt	3500 W
IP-Schutzart	IP 44
Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	E
Anzahl Steckdosen	5
Länge Leiste	520 mm
Kabelaufbau	3G1,5

Kabelklasse	H07RN-F
Kabellänge	2 m
Produktart	Steckdosenleiste