

# Yale

## Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 0,5-8



### Bestelldaten

Bestellnummer	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Elektrokettenzug mit **Traghaken** in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte **Endlagenschalter** für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

#### Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

einstellbare Rutschkupplung	ja
Typ	0,5-8
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO	1AM
Anzahl Kettenstränge	1

Tragfähigkeit	500 kg
Tragfähigkeit t	0,5 t
Hubgeschwindigkeit	8 m/min
Normalhubhöhe	3 m
automatische Endabschaltung	ja
Gewicht	26 kg
Produktart	Hebelzug