

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 12045, für Scheibenfräser, Hartmetall,  
neutral, Typ: ST1400**

## Bestelldaten

Bestellnummer	218601 ST1400
GTIN	4045197532107
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e$  max.für Schlitzbreite  $a_p$ : 8 mm

Sorte: HB7525

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,13 mm

Fasenbreite: 0,25 mm

## Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 12045
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	4,5 mm
für Schlitzbreite $a_p$	8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen