

**Garant****HiPer-Drill Schneideinsatz h7, HB7630, Ø D: 14,8 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	231650 14,8
GTIN	4045197660091
Artikelklasse	21M

**Beschreibung****Ausführung:**

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.  
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.

**Hinweis:**

Schnittdaten gelten für Grundelement  $5 \times D$ .

Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

für Grundelement Ø D: 14,5 mm

Vorschub f in INOX  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/U

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/U
für Grundelement Ø D	14,5 mm
Ø D	14,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Sorte	HB7630

Schneidstoff	HM
Spitzenwinkel	135 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Produktart	Schneideinsatz zum Bohren

---

## Zubehör

Torx Plus® Schraube Antrieb 8IP	231999 8IP
---------------------------------	------------