SONO CSWISS

Modulares Ultraschall-Reinigungsgerät MOD, Fassungsvermögen: 150l



Bestelldaten Bestellnummer 082922 150 GTIN Artikelklasse 04E

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Modulare Geräte mit Multifrequenztechnik. Wannen aus Duplex-Edelstahl durch Ölabscheider, Pumpenfiltration und zusätzlichen Seitenschall aufrüstbar. Erweiterung durch Spülgerät und oder Heißlufttrockner möglich.

- Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuumbläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.
- · Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe "Powerclean" zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.
- · Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.
- · Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.



Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Geräte-Länge: 800 mm Geräte-Breite: 570 mm Geräte-Höhe: 850 mm Länge Einsatzkorb: 555 mm Breite Einsatzkorb: 460 mm

Reinigungsbecken Höhe: 340 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	70 kg
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	150
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	ja
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	ja
Geräte-Breite	570 mm
Reinigungsbecken Höhe	340 mm
Geräte-Höhe	850 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	4000 W
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	ja
Geräte-Länge	800 mm
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	ja
Reinigungsbecken Länge	620 mm
Ablauf Anschlussweite	1 Zoll
Heizleistung	4500 W
Reinigungsbecken Breite	545 mm
Breite Einsatzkorb	460 mm
Nennspannung	400 V
Leistungsaufnahme	5200 W
Energieversorgung	Netzbetrieben
Länge Einsatzkorb	555 mm



Nenninhalt	120
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät
Zubehör	
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge I/kg 2,5	082938 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge I/kg 2,5	082937 2,5
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10	082938 10
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10	082936 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge I/kg T3	082930 T3
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5	082930 T5
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge I/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge I/kg T6	082930 T6
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10	082939 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2	082930 T2
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4	082930 T4
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25	082933 25
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge I/kg 2,5	082939 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5

082927 150

Deckel Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 150

Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge I/kg 10	082935 10
Korrosionsschutz Füllmenge I/kg 25	082931 25
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge I/kg 2,5	082936 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge I/kg 10	082930 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge I/kg T1	082930 T1
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge I/kg 10	082937 10