

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1207, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral,
Typ: ST1400**

Bestelldaten

Bestellnummer	218621 ST1400
GTIN	4045197656551
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für a_e max.
für Schlitzbreite a_p : 12; 16 mm
Sorte: HB7525
Vorschub f_z pro Zahn: 0,13 mm
Fasenbreite: 0,25 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,13 mm
Typ	ST1400
Fasenbreite	0,25 mm
Sorte	HB7525
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNHX 1207
Schneidstoff	HM

Plattenstärke	7 mm
für Schlitzbreite a_p	12; 16 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen