

 Mahr

Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit i-wi, Messbereich: 500mm



Bestelldaten

Bestellnummer	418705 500
GTIN	4059192064754
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Modernes, energieeffizientes Messsystem. Führungsbahnen geläpft. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr.418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift \varnothing 1,5mm, 5mm lang.

Sehr große LCD Anzeige 11 mm Ziffernhöhe, integrierte, drahtlose Datenschnittstelle i-wi, resistent gegen Staub und Feuchtigkeit, Betriebsdauer ca. 3Jahre (bei aktiviertem Funk ca. 0,5 Jahre).

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.

Drahtlose Datenübertragung an i-wi Funkempfänger Nr. 498912.

Technische Beschreibung

Brückenlänge	150 mm
Betriebsdauer	26000 h
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung umschaltbar	0,01 mm

Messbereich	0 - 500 mm
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm
Ablesung umschaltbar	0,0005 Zoll
Messabweichung E MPE	±0,05 mm
Kalibrierung	A1
Funkanwendung	Herstellere Software
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 67
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Querschnitt Messschiene	12×3,5 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	ISO 13385
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	Etui
Produktart	Tiefenmessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021000 500
DAkKS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 500 mm	021010 500

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975

Zusatzbrücke 300 mm	418610
Messeinsatz für Abstandsmessung Ø 4 mm	418630
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Funkempfänger für Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK