

Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	483940 10
GTIN	2050002076679
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ± 2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

Technische Beschreibung

Prüflänge	60 mm
Nennmaß	12 - 13,99 mm
Steigung	0,01 mm
Gesamtlänge	95 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20
