

Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	483940 11
GTIN	2050002076686
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ± 2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	95 mm
Prüflänge	60 mm
Nennmaß	14 - 15,99 mm
Steigung	0,01 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20
