

## Einzelprüfstift Toleranzklasse 1, Typ: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	483940 8
GTIN	2050002077010
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl  $60 \pm 2$  HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

#### Hinweis:

Bei Bestellung den **gewünschten Ø zusätzlich angeben**, z. B. Nr. 483940 Gr. 2, **0,35**.

### Technische Beschreibung

Prüflänge	60 mm
Gesamtlänge	90 mm
Steigung	0,01 mm
Nennmaß	7 - 9,99 mm
Kalibrierung	L5
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	$60 \pm 2$ HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

---