

## Einzelprüfstift mit Griff, 3-stellig Toleranzklasse 1, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	483942 3
GTIN	2050002077119
Artikelklasse	48A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl  $60 \pm 2$  HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

#### Hinweis:

Bei Bestellung **den gewünschten Ø** zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483942 Gr. 3, 0,305.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	53 mm
Prüflänge	33 mm
Nennmaß	0,301 - 0,499 mm
Kalibrierung	L5
Steigung	0,001 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	$60 \pm 2$ HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

### Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20

---