

Einzelprüfstift mit Griff, 3-stellig Toleranzklasse 1, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	483942 5
GTIN	2050002077133
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ± 2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung **den gewünschten Ø** zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483942 Gr. 3, 0,305.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	53 mm
Kalibrierung	L5
Nennmaß	1,001 - 1,999 mm
Prüflänge	33 mm
Steigung	0,001 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1
Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	legierter Werkzeugstahl
Produktart	Prüfstift

Dienstleistungen

KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20
