

Einzelprüfstift mit Griff, 3-stellig Toleranzklasse 1, Typ: 8



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 483942 8 |
| GTIN | 2050002077164 |
| Artikelklasse | 48A |

Beschreibung

Ausführung:

Prüfstifte aus legiertem Werkzeugstahl 60 ± 2 HRC. Stift: gehärtet, angelassen, geschliffen und geläpft. Griff: Ø-Angabe eingraviert.

Hinweis:

Bei Bestellung **den gewünschten Ø** zusätzlich angeben, z. B. Nr. 483942 Gr. 3, 0,305.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-------------------------|
| Gesamtlänge | 53 mm |
| Kalibrierung | L5 |
| Prüflänge | 33 mm |
| Steigung | 0,001 mm |
| Nennmaß | 5,001 - 5,999 mm |
| Norm | DIN 2269 |
| Toleranzklasse | 1 |
| Härte | 60 ± 2 HRC |
| Werkstoff | legierter Werkzeugstahl |
| Produktart | Prüfstift |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20 | 028240 20 |
| | 028260 20 |

DAkks-KalibrierungPrüfstift maximaler Ø 20
