

Garant
**Tauchfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten VDGT, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 25/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	211851 25/3
GTIN	4045197502179
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Höhere Werkzeugsteifigkeit durch Verwindungssicherung zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz.

Durch Gewindeanschluß beliebig verlängerbar.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,9** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø D ₂	20,7 mm
passende Wendeschneidplatte	VDGT 11T2..
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Aufnahmegewinde M	M12
Anzahl Schneiden Z	3

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Rampingwinkel α_{\max}	4,01 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	3,5 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	21,4 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Tauchfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219801
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 7IP	674252 7IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,9 N·m	211750 0,9