



Akku-Bohrschrauber 18V, ONE-KEY App-Anbindung, Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer, Typ: M18ODD3-5



Bestelldaten

Bestellnummer	070212 M18ODD3-5
GTIN	4058546476731
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Spitzenmodell FUEL™ mit **bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** für höchsten Wirkungsgrad. **Geringster Verschleiß** und bis zu 10fache Lebensdauer gegenüber Standard DC-Motoren. Die hohe Effizienz und die erhöhte Akkukapazität ermöglichen bis zu **2 × längere Laufzeiten** (im Vergleich zu anderen Li-Ionen Technologien). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – einzigartiges Leistungsmanagement:

- **Mit Systemkommunikation Antriebsmaschine – Akku.**
- **Mit Überlastungsschutz für längere Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.**

M18 FUEL™ **ONE-KEY™** Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18 FC Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box (Systemkoffer). Inclusive Zusatzhandgriff zur leichteren Drehmomentabstützung.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
typische Verwendung	Heavy Duty
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Gewicht	2,1 kg
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	89 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	16 mm
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	158 Nm
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Drehzahl 2. Gang	2100 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	M18 ONEDD3-502X
App-Anbindung	OneKey
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Akkukapazität	5 Ah
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, ONE-KEY App-Anbindung
USP2	Bürstenloser Motor, mit 2 Akkus, im Koffer