

# Yale

## Ersatz-Hydraulikschlauch HHC, Länge: 6m



### Bestelldaten

Bestellnummer	086080 6
GTIN	4025092155595
Artikelklasse	08Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit Kupplungsstecker Nr. 086085 Gr. M1 (Zylinderseite) und Einschraubgewinde 3/8-NPT (Pumpenseite). Außen-Ø 14 mm; Innen-Ø 6,3 mm (Nennweite); Berstdruck 2800 bar; minimaler Biegeradius R = 100 mm.

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der **metrischen Normreihe**, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. **100 %**

**Kompatibilität** zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

#### Hinweis:

**Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.**

### Technische Beschreibung

Länge	6 m
Produktart	Hydraulik-Zubehör