

Yale

Hydraulik-Handpumpe HPS, Anzahl Stufen / Tankvolumen: 2/0,7l



Bestelldaten

Bestellnummer	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der **metrischen Normreihe**, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. **100 %**

Kompatibilität zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

2-Stufen-Handpumpen **mit Eilgang** (außer Gr. 1/0,7). Die Umschaltung von der 1. auf die 2. Stufe erfolgt automatisch. **Mit Druckbegrenzungsventilen einstellbar von 0 – 700 bar. Ganz-Metall-Konstruktion** mit fein-adjustierbarem Ablassventil, Entlüftungs- und Öleinfüllschraube sowie Trageöse am Handhebel.

Lieferumfang:

Inklusive Ölfüllung, ohne Manometer.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.

Hydraulik-Handpumpe siehe Nr. 086050, Hydraulikschlauch Nr. 086081, Manometer Nr. 086087.

Technische Beschreibung

Gewicht	7 kg
Fördermenge Leerhub (1. Stufe)	11 ml
nutzbares Tankvolumen	700 ml
Fördermenge Lasthub (2. Stufe)	2 ml
Anzahl Druckstufen	2

Produktart

Hydraulik-Handpumpe

Zubehör

Manometer-Satz GYA-63 Anzeigebereich 0-1000 bar

086087 0-1000