




## Digitaler Universal-Messschieber-Satz IP 67, Messbereich: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	415555 200
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitaler Universal-Messschieber „Pocket Talent“ für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen (Einstiche, Nuten, Gewinde, etc.) einsetzbar. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 7,5 mm Ziffernhöhe. Inklusive PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung).

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Messschieber, Einstelllehre 50 mm, 2 Paar Messeinsätze für Innen- und Außenmessung. Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Alle Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900 bis 434915 mit Gewinde M2,5. Datenkabel Nr. 498940.

### Technische Beschreibung

Batterietyp	Knopfzelle
Fehlergrenze	0,03 mm
Schnabellänge	48 mm
Ablesung	0,0005 Zoll
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Ablesung	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 67
Messbereich	0 - 200 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Produktart	Universal-Messschieber

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------