

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060220 ER, für Softcut® Fräser, HB7510, Typ: ST1400****Bestelldaten**

Bestellnummer	215652 ST1400
GTIN	4045197673701
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Eckenradius: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST1400
Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Eckenradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060220 ER
Sorte	HB7510
Schneidstoff	HM

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		