

Yale

Elektrokettenzug CPV VEGO, Typ: 1-4



Bestelldaten

Bestellnummer	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit **Traghaken** in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte **Endlagenschalter** für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Normalhubhöhe	3 m
Tragfähigkeit	1000 kg
Triebwerksgruppe nach FEM/ISO	1AM
automatische Endabschaltung	ja

einstellbare Rutschkupplung	ja
Typ	1-4
Anzahl Kettenstränge	2
Tragfähigkeit t	1 t
Hubgeschwindigkeit	4 m/min
Gewicht	28 kg
Produktart	Hebelzug