

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Modulares Ultraschall-Reinigungsgerät MOD, Fassungsvermögen: 240l****Bestelldaten**

Bestellnummer	082922 240
GTIN	2050001940186
Artikelklasse	04E

**Beschreibung****Ausführung:**

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.

Modulare Geräte mit Multifrequenztechnik. Wannen aus Duplex-Edelstahl durch Ölabscheider, Pumpenfiltration und zusätzlichen Seitenschall aufrüstbar. Erweiterung durch Spülgerät und oder Heißlufttrockner möglich.

- **Ultraschall-Schwingsysteme: Mehrere Ultraschall-Schwingsysteme erzeugen in der Reinigungsflüssigkeit mikroskopisch kleine Vakuubläschen, die durch Druckschwankungen implodieren und dadurch die Schmutzpartikel von den Oberflächen des Reinigungsgutes entfernen.**
- **Boost-Funktion: Zweite Reinigungsstufe „Powerclean“ zur Intensivreinigung von starken Verschmutzungen bzw. Oxidationen.**
- **Sweep-Funktion: Für eine homogene Schallfeldverteilung.**
- **Degas- und Autodegas-Funktion: Neu angesetzte Reinigungsflüssigkeit wird entgast.**

**Verwendung:**

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

**Lieferumfang:**

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Mono-Ultraschall-Reinigungsgeräte mit geschweißter Duplex-Edelstahl-Wanne für besonders harte Anwendungsfälle, z.B. Verunreinigung durch Schleif- und Poliermittel, auf Anfrage lieferbar.

Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.

Geräte-Länge: 1100 mm

Geräte-Breite: 580 mm

Geräte-Höhe: 850 mm

Länge Einsatzkorb: 770 mm

Breite Einsatzkorb: 470 mm

Reinigungsbecken Höhe: 435 mm

## Technische Beschreibung

Reinigungsbecken Länge	820 mm
Geräte-Länge	1100 mm
Heizleistung	9000 W
Ablauf Anschlussweite	1 Zoll
Gewicht	90 kg
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul	ja
Fassungsvermögen Reinigungsbecken	240 l
Geräte-Höhe	850 mm
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider	ja
Reinigungsbecken Breite	545 mm
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul	ja
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration	ja
Geräte-Breite	580 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	8000 W
Reinigungsbecken Höhe	435 mm
Breite Einsatzkorb	470 mm
Länge Einsatzkorb	770 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Leistungsaufnahme	11300 W
Nennspannung	400 V

Nenninhalt	200 l
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät

## Zubehör

Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 2,5	082937 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 2,5	082932 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 25	082933 25
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 2,5	082930 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T2	082930 T2
Ultraschall-Kraftreiniger T7 Füllmenge l/kg 10	082937 10
Einsatzkorb INOX Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 240	082926 240
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T5	082930 T5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T4	082930 T4
Ultraschall-Kraftreiniger T3 Füllmenge l/kg 0,85	082933 0,85
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 2,5	082939 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T6	082930 T6
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 1	082931 1
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 2,5	082935 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 2,5	082938 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T1	082930 T1
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 2,5	082936 2,5
Deckel Größe passend für Nr. 082922 / 082923 / 082924 240	082927 240
Ultraschall-Kraftreiniger T6 Füllmenge l/kg 10	082936 10
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg T3	082930 T3
Ultraschall-Kraftreiniger T1 Füllmenge l/kg 10	082930 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg 25	082931 25

Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 2,5	082934 2,5
Ultraschall-Kraftreiniger T4 Füllmenge l/kg 10	082934 10
Ultraschall-Kraftreiniger T9 Füllmenge l/kg 10	082939 10
Ultraschall-Kraftreiniger T8 Füllmenge l/kg 10	082938 10
Ultraschall-Kraftreiniger T2 Füllmenge l/kg 10	082932 10
Ultraschall-Kraftreiniger T5 Füllmenge l/kg 10	082935 10
Korrosionsschutz Füllmenge l/kg AK	082931 AK