

Garant**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 30Grad****Bestelldaten**

Bestellnummer	215700 30
GTIN	4045197410511
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Winkel γ	30 Grad
Aufnahmebohrungs- \varnothing	27 mm
erzielbare Fasenlänge l	30 mm
erzielbare Fasenbreite b	26,5 mm
größter $\varnothing D_1$	84,6 mm

Gesamtlänge L_{ges}	50 mm
erzielbare Fasenhöhe h	15,1 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1604..
effektive Schneidenanzahl Z_{eff}	3
kleinster \varnothing D	35 mm
Zahnvorschub bei h_{max}	0,2 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219811
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0