

# Yale

## Zurrgurt 2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, Länge: 8m



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 086120 8      |
| GTIN          | 4025092360265 |
| Artikelklasse | 08Z           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Extra starke und dehnungsarme Polyesterbänder mit dauerhafter PU-Beschichtung (EN 12195-2). Robuste, korrosionsbeständige Ratschen und Spitzhaken mit einfacher Bedienung.

#### Verwendung:

Zum **Niederzurren**, **Befestigen** und **Zusammenspannen** von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

#### Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.

### Technische Beschreibung

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Norm                                 | EN12195-2 |
| maximale Zurrkraft LC                | 2000 daN  |
| Gurtbreite                           | 50 mm     |
| Länge                                | 8 m       |
| Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) | 300 daN   |
| Produktart                           | Zurrgurt  |