

Garant
Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel γ : 45Grad

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 215700 45 |
| GTIN | 4045197410528 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung
Hinweis:

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Winkel γ | 45 Grad |
| effektive Schneidenanzahl Z_{eff} | 3 |
| größter $\varnothing D_1$ | 77,8 mm |
| Gesamtlänge L_{ges} | 50 mm |
| Aufnahmebohrungs- \varnothing | 27 mm |
| erzielbare Fasenbreite b | 21,4 mm |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| passende Wendeschneidplatte | AP.. 1604.. |
| erzielbare Fasenlänge l | 30 mm |
| kleinster Ø D | 35 mm |
| erzielbare Fasenhöhe h | 21,4 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219811 (15IP; 5,0 Nm) |
| Zahnvorschub bei h_{max} | 0,14 mm |
| Anzahl Wendeschneidplatten | 6 |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Fasenfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219811 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP | 674252 15IP |
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m | 211750 5,0 |