

Yale

Hydraulikschlauch HHC mit Werksmontage / -befüllung, Länge: 1 m



Bestelldaten

Bestellnummer	086081 1
GTIN	2050000970320
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kupplungsstecker Nr. 086085 Gr. M1 (Zylinderseite) und Einschraubgewinde 3/8-NPT (Pumpenseite). Außen-Ø 14 mm; Innen-Ø 6,3 mm (Nennweite); Berstdruck 2800 bar; minimaler Biegeradius R = 100 mm.

Nur zur Lieferung mit einem Hydraulik-Komplettsystem (Pumpe, Zylinder, Schlauch) ab Hersteller mit Werksmontage, Befüllung und Entlüftung.

Alle Einbau- und Anbauteile entsprechen der **metrischen Normreihe**, was Einbau- und Servicearbeiten wie auch die Ersatzteilbeschaffung wesentlich vereinfacht. **100 % Kompatibilität** zu allen marktgängigen 700 bar Hydraulik-Systemen.

Hinweis:

Geschlossene Systeme werden ab Werk vormontiert, befüllt und entlüftet.

Technische Beschreibung

Länge	1 m
Produktart	Hydraulik-Zubehör