

Yale

Hydraulischer Stempelheber JH, Tragfähigkeit: 12t



Bestelldaten

Bestellnummer	086045 12
GTIN	4025092162760
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit großer Fußplatte für stabilen Stand, mit Druckbegrenzungsmesser. Leichtgängiger Pumpenkipphebel mit Passung für die Ventilsteuerung. Stempelteller geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar.

Technische Beschreibung

kleinste Bauhöhe	240 mm
Hubhöhe	153 mm
maximale Tragfähigkeit	12 t
Produktart	Wagenheber / Maschinenheber