

Garant**Eckfräser 90° lang mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 25/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe.
Ohne Innenkühlung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	44 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	200 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Schneiden-Ø D_c	25 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 16..
Anzahl Schneiden Z	2
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich

Innenkühlung	nein
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219812
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219811