

**Garant**
**Fasenfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP., Winkel  $\gamma$ : 60Grad**


## Bestelldaten

Bestellnummer	215700 60
GTIN	4045197410535
Artikelklasse	210

## Beschreibung

### Hinweis:

- **Empfohlene Wendeschneidplatten zum Fasen: Nr. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Bei Verwendung anderer Wendeschneidplatten können sich Einschränkungen in Standzeit und Oberflächengüte ergeben.**
- **GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.**

## Technische Beschreibung

erzielbare Fasenhöhe h	26,5 mm
Gesamtlänge $L_{ges}$	50 mm
erzielbare Fasenlänge l	30 mm
effektive Schneidenanzahl $Z_{eff}$	3
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
größter Ø D <sub>1</sub>	65 mm
Winkel γ	60 Grad
erzielbare Fasenbreite b	15,1 mm
kleinster Ø D	34,8 mm
Zahnvorschub bei h <sub>max</sub>	0,12 mm
Anzahl Wendeschneidplatten	6
Schaftausführung	mit Bohrung
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

## Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,0 N·m	211750 5,0
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219811