



Multifunktionsöl, Inhalt: 500 ml



Bestelldaten

Bestellnummer	083000 500
GTIN	5032227690349
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl **ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt**, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

- **Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung – löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.**
- **Reiniger: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.**
- **Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.**
- **Korrosionsschutz: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.**
- **Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.**

Mit schwenkbarem Sprührohr für Breit- bzw. Punktstrahl. Anwendung nur in einer der beiden Endstellungen (0°, 90°) möglich.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02 entzündbar

Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung

Gefahrgutklasse: 2.1
Sprühkopf: Smart Straw
Inhalt: 0,5 l

Technische Beschreibung

Sprühkopf	Smart Straw
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02 entzündbar
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07 Achtung
Farbe	hellbraun
Oxidierende Eigenschaften	nein
Gefahrgutklasse	2.1
Siedepunkt	176 °C
UN Nummer	UN1950
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Flammpunkt	47 °C
Kinematische Viskosität	< 1 mm ² /s
Lagertemperatur	15 - 50 °C
Inhalt	0,5 l
Ausführung	Spraydose
Produktart	Multifunktionsöl / Universalöl